



1.1

1.2

1.3

1.4

1 2 3

1		2		3											
l_1	d_1	l_2	d_2	d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4	Rastweg					
63	M 6	12	16	20	25	32	14	14,8	19	43,8	16,3	60,1	2,5		
63	M 8	12	16	20	25	32	18	18,8	19	45,8	18,3	62,1	2,5		
78	M 8	12	16	20	25	32	18	18,8	24	49,3	16,5	69,3	3		
78	M 10	16	20	25	32	-	22	22,8	24	51,3	18,5	71,3	3		

Ausführung

- Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4408
poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Schraubeneinsatz
Edelstahl 1.4301
- Dichtring / Abstreifer **H**
- H-NBR
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
- EPDM **E**
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
- blau
- Härte 85 ±5 Shore A
- FDA-konform
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

4 5

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 305 mit massivem Edelstahl-Griffkörper sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfenden Außenflächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.

Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite 16

2.1

2.2

2.3

2.4

Zubehör

- Dichtringe GN 7600 → Seite QVX

Bestellbeispiel

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Oberfläche
5	Werkstoff (Dichtring)

GN 305-78-M10-20-PL-E

